

Dichtung - VS-ASI-FC-SEAL-HP - 1400374

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Enddichtung für AS-Interface Flachleitung, beidseitig verwendbar, Schutzart IP67



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356495080

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Farbe	schwarz
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter	2,00 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Material	PA
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

Dichtung - VS-ASI-FC-SEAL-HP - 1400374

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

Maßzeichnung

