

Übergabemodul - UM 45-FLK34 - 2962599

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 34



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918087265

Technische Daten

Maße

Breite	110 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	50 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	25 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	34
Prüfspannung Eingang/Ausgang	500 V AC
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss

Übergabemodul - UM 45-FLK34 - 2962599

Technische Daten

Anschlussdaten Anschluss 1

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails



Übergabemodul - UM 45-FLK34 - 2962599

Approbationen

Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

GOST	
------	--

cULus Recognized	
------------------	--

Zubehör

Systemkabel

FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299479



FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299482



Übergabemodul - UM 45-FLK34 - 2962599

Zubehör

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299495



FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299505



FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299518



FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299521



FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299534



FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299547



Übergabemodul - UM 45-FLK34 - 2962599

Zubehör

FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299550



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Zeichnungen

Schaltplan

