

D-SUB-Druckmutter - VS-M20 (5-13) - 1652127

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 13 mm, für Tüllengehäuse VS-25-...

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918917111

Technische Daten

Maße

Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 13 mm
---------------------------------	----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	grau
Art der Verschraubung	M20
Material Gehäuse	PA
Material Dichtung	Neopren
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441

D-SUB-Druckmutter - VS-M20 (5-13) - 1652127

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002355
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Zeichnungen

Maßzeichnung

