

Produktinformation

97 51 10

Crimpzange für Westernstecker



- Für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken
- Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 und Typ RJ 45
- Lange Bauform mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für flache, nicht abgeschirmte Telefonkabel
- Schnelles Ablängen und Abmanteln von CAT-Kabeln durch hochwertige Messer
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten

Allgemein

Artikel-Nr.	97 51 10
EAN	4003773043171
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	340 g
Abmessungen	190 x 70 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Kapazität	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	2
Anwendungsbereich	Westernstecker

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



