



Dies ist ein  
Qualitätsmuster



**Innovative**  
Products



**FASTECH AG**  
Fastening Systems  
Zurlindenstrasse 29  
CH-4133 Pratteln  
Switzerland

Tel. +41-61-915 90 90  
Fax +41-61-915 90 99  
E-Mail [info@fastech.ch](mailto:info@fastech.ch)  
Internet [www.fastech.ch](http://www.fastech.ch)

April 2007

## FASTECH® Produkte (Klettverschlussgurt mit Schnalle)

<p><b>FASTECH® 20, 25, 38 &amp; 50 mm</b> Standardfarbe: Loop Black &amp; Hook Red Standard: Plastikschnalle in rot (in 25 Farben oder Kombinationen lieferbar)</p>	<p><b>FASTECH® 20, 25, 38 &amp; 50 mm</b> Standardfarbe: Loop Black &amp; Hook Red Standard zum Kabelmanagement Diverse Grössen verfügbar</p>																																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>Pos.</th> <th>Grösse grandeur</th> <th colspan="2">Funktionsbereich Utilisation en mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>20 x 350 mm</td><td>170-240</td><td>50-90 Ø</td></tr> <tr><td>2</td><td>25 x 195 mm</td><td>100-135</td><td>25-40 Ø</td></tr> <tr><td>3</td><td>25 x 240 mm</td><td>130-180</td><td>30-60 Ø</td></tr> <tr><td>4</td><td>25 x 300 mm</td><td>150-230</td><td>50-70 Ø</td></tr> <tr><td>5</td><td>25 x 360 mm</td><td>180-250</td><td>60-85 Ø</td></tr> <tr><td>6</td><td>25 x 480 mm</td><td>250-400</td><td>70-130 Ø</td></tr> <tr><td>7</td><td>25 x 630 mm</td><td>320-550</td><td>100-180 Ø</td></tr> <tr><td>8</td><td>25 x 900 mm</td><td>450-770</td><td>150-250 Ø</td></tr> <tr><td>9</td><td>38 x 600 mm</td><td>300-510</td><td>100-160 Ø</td></tr> <tr><td>10</td><td>50 x 630 mm</td><td>320-540</td><td>100-180 Ø</td></tr> <tr><td>11</td><td>50 x 810 mm</td><td>410-720</td><td>130-230 Ø</td></tr> <tr><td>12</td><td>50 x 1060 mm</td><td>540-980</td><td>160-320 Ø</td></tr> <tr style="background-color: #d3d3d3;"><td>*</td><td>Spezialgrösse</td><td>auf Anfrage</td><td>Ø</td></tr> </tbody> </table>	Pos.	Grösse grandeur	Funktionsbereich Utilisation en mm		1	20 x 350 mm	170-240	50-90 Ø	2	25 x 195 mm	100-135	25-40 Ø	3	25 x 240 mm	130-180	30-60 Ø	4	25 x 300 mm	150-230	50-70 Ø	5	25 x 360 mm	180-250	60-85 Ø	6	25 x 480 mm	250-400	70-130 Ø	7	25 x 630 mm	320-550	100-180 Ø	8	25 x 900 mm	450-770	150-250 Ø	9	38 x 600 mm	300-510	100-160 Ø	10	50 x 630 mm	320-540	100-180 Ø	11	50 x 810 mm	410-720	130-230 Ø	12	50 x 1060 mm	540-980	160-320 Ø	*	Spezialgrösse	auf Anfrage	Ø
Pos.	Grösse grandeur	Funktionsbereich Utilisation en mm																																																							
1	20 x 350 mm	170-240	50-90 Ø																																																						
2	25 x 195 mm	100-135	25-40 Ø																																																						
3	25 x 240 mm	130-180	30-60 Ø																																																						
4	25 x 300 mm	150-230	50-70 Ø																																																						
5	25 x 360 mm	180-250	60-85 Ø																																																						
6	25 x 480 mm	250-400	70-130 Ø																																																						
7	25 x 630 mm	320-550	100-180 Ø																																																						
8	25 x 900 mm	450-770	150-250 Ø																																																						
9	38 x 600 mm	300-510	100-160 Ø																																																						
10	50 x 630 mm	320-540	100-180 Ø																																																						
11	50 x 810 mm	410-720	130-230 Ø																																																						
12	50 x 1060 mm	540-980	160-320 Ø																																																						
*	Spezialgrösse	auf Anfrage	Ø																																																						
<p><b>FAST-VSTRAP Function</b></p> <p><b>Applikations-Beispiele</b></p>	<p><b>Verpackungseinheit 5 oder 10 Stück</b> <i>PRESENTATION unité de 5 ou 10 pièces</i></p> <p><b>Funktion:</b></p>																																																								
<p><b>Hinweis: 10'000 x wiederverwendbar</b></p>																																																									