

97 53 04

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung



PAT. PEND.



- geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie
- zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- passend für alle Twin-Aderendhülsen im Kapazitätsbereich
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- 20 % weniger Kraftaufwand beim Crimpen
- Vierkant-Pressung jetzt zusätzlich auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm²
- Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss

Die kleine Crimpzange für Aderendhülsen mit zwei großen Vorteilen für den Anwender: - Automatische Selbsteinstellung auf die verwendete Aderendhülse: Das entlastet den Fachmann und bietet sicheres, zuverlässiges und schnelles Vercrimpen. - Erweiterte Anwendungsbereiche

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 53 04 |
| EAN | 4003773028017 |
| Zange | brüniert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Anwendung | Aderendhülsen |
| Kapazität mm ² | 0,08 - 10 + 16 |
| Anzahl der Nester | 1 |
| AWG | 28 - 5 |
| Länge mm | 180 |
| Gewicht netto g | 405 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

| Artikel-Nr. | EAN | |
|-------------|---------------|--|
| 97 59 30 | 4003773053965 | Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14 |
| 97 59 31 | 4003773053972 | Zugfeder für 97 53 4/5/8/9/14 |
| 97 59 32 | 4003773053989 | Sicherungsringe fuer Modell 97 53 für 97 53 xx |