

HSS

KEGEL- UND ENTGRATSENKER 90°

Dreischneidiges Präzisionswerkzeug in Profi-Qualität.





Art. 4010159-	mm Ø		mm	
22583 0	6.3	-	45	1
22584 7	8.3	-	50	1
22585 4	10.4	-	50	1
22586 1	12.4	-	56	1
22587 8	16.5	-	60	1
22588 5	20.5	-	63	1
22589 2	25	-	67	1

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Entgratet und senkt gleichzeitig
- Hohe Standzeiten
- Extrem präzise

Infos Website

SETS




Art. 4010159-	mm Ø	heller
22590 8	Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	6

Produktgruppe
0922


CYL

Durchmesser
6,3–25 mm





PROFESSIONAL


Drehbohren





