
Kunststoff Pinzette 130 mm, Spitzen gezahnt

Art.-Nr.	05-0030
Bezeichnung	Kunststoff Pinzette 130 mm, Spitzen gezahnt
Anwendung	Universal, Feinmechanik, Elektriker, Juweliere, Uhrmacher
Spezifikation	fein gezahnte Greiffläche (Hieb), Öffnungsstellung ca. 20 mm
Material	Kunststoff
Oberfläche/Beschichtung	/
Eigenschaften	isolierend
Oberflächenwiderstand	über 10^12 Ohm
Form	NG: Normale Spitzen gerade
Icon Nr.	NG5

Maße und Gewicht

A = 14 mm
B = 3 mm
Ai = /





Gesamtlänge 130 mm
Gewicht 6 g

Anwendung und Technik

PP GF30 (30% glasfaserverstärktes Polypropylen). Geeignet für Autoklave Reinigung (134°C, 2,1 bar, 20 Minuten), Ethylenoxid (EO) und Gamma-Sterilisation.

Innenverzahnte Spitze, besonders breiter Klemm-Bereich. Je nach Einsatzzweck eine technisch interessante Alternative zur klassischen Metallpinzette, außerordentliche Festigkeit bei großer Gewichtsersparnis. Hohe Temperaturbelastbarkeit und hervorragende chemische Beständigkeit zeichnen diese Kunststoffpinzette aus.

BERNSTEIN
Werkzeugfabrik Steinrücke GmbH
Industriehof Trecknase 1
Germany 42897 Remscheid
Telefon: 00 49 (0) 2191 96 50-0
www.bernstein-werkzeuge.de
verkauf@bernstein-werkzeuge.de
sales@bernstein-tools.de