

Sortiment  
803588

Beschreibung  
3.000tlg. Gewindekombi-Koffer

Pos	Anzahl	Einheit	WN	Beschreibung	Maße
1	80	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 3x16 vz
2	60	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 3x25 vz
3	50	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 4x20 vz
4	40	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 4x30 vz
5	38	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 5x25 vz
6	20	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 5x40 vz
7	90	Stck	963	Senkkopfschraube	M 3x12 vz
8	60	Stck	963	Senkkopfschraube	M 3x20 vz
9	50	Stck	963	Senkkopfschraube	M 4x16 vz
10	40	Stck	963	Senkkopfschraube	M 4x30 vz
11	40	Stck	963	Senkkopfschraube	M 5x20 vz
12	20	Stck	965	LinsenSenkkopfschraube	5,0 x 47
13	24	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 6x16
14	16	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 6x20
15	10	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 6x30
16	10	Stck	84	Zylinderkopfschraube	M 6x45
17	10	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 8x20
18	10	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 8x30
19	13	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 8x35
20	6	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M 8x50
21	6	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M10x16
22	6	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M10x30
23	4	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M10x40
24	4	Stck	933	Sechskant-Stahlschraube	M10x60
25	380	Stck	125	Unterlegscheibe	M 3/3,2mm verz
26	240	Stck	125	Unterlegscheibe	M 4/4,3mm verz
27	118	Stck	125	Unterlegscheibe	M 5/5,3mm verz
28	60	Stck	125	Unterlegscheibe	M 6/6,4mm verz
29	32	Stck	125	Unterlegscheibe	M 8/8,4mm verz
30	20	Stck	125	Unterlegscheibe	M10/10,5mm ver
31	300	Stck	127	Federring verzinkt	A3, verzinkt
32	200	Stck	127	Federring verzinkt	A 4, verzinkt
33	118	Stck	127	Federring verzinkt	A 5, verzinkt
34	60	Stck	127	Federring verzinkt	A 6, verzinkt
35	32	Stck	127	Federring verzinkt	A 8, verzinkt
36	20	Stck	127	Federring verzinkt	A 10, verzinkt
37	300	Stck	934	Mutter M	3, verz.
38	190	Stck	934	Mutter M	4, verz.
39	118	Stck	934	Mutter M	5, verz.
40	60	Stck	934	Mutter M	6, verz.
41	32	Stck	934	Mutter M	8, verz.
42	20	Stck	934	Mutter M	10, verz.