


HSS DIN 345

STAHLBOHRER MORSEKEGELSCHAFT

Stahlbohrer mit Morsekegelaufnahme.





Art. 4010159-	mm ⌀	mm	mm		
21480 3	12	101	182	1	1
21482 7	13	101	182	1	1
21484 1	14	108	189	1	1
21486 5	15	114	212	2	1
21488 9	16	120	218	2	1
21490 2	17	125	223	2	1
21492 6	18	130	228	2	1
21494 0	19	135	233	2	1
21496 4	20	140	238	2	1
21498 8	21	145	243	2	1
21500 8	22	150	248	2	1
21502 2	23	155	253	2	1
21504 6	24	160	281	3	1
21506 0	25	160	281	3	1
21508 4	26	165	286	3	1
21510 7	27	170	291	3	1
21512 1	28	170	291	3	1
21514 5	29	175	296	3	1
21516 9	30	175	296	3	1
21518 3	31	180	301	3	1
21520 6	32	185	334	4	1
21526 8	35	190	339	4	1

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten
- Unverzichtbar für stationäre Bohrungen in Stahl
- Morsekegelaufnahme nach DIN 345
- Gute Spanabfuhr und Rundlaufgenauigkeit
- Durchmessertoleranz nach h8

Infos Website


Produktgruppe
0905



MORSE

Durchmesser
12–35 mm





PROFESSIONAL



Drehbohren





