

Steckschlüssel-Satz (6kt.), Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)



- Außenvierkant Antrieb 10 = 3/8"
- Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
- Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
- Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung
- Aus Metall

8 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskantschrauben

Inhalt:

8801-3 4 5 6 7 8 9 10

Stückliste

HAZET-No.	Bezeichnung
8801-10	Schraubendreher-Einsatz, s: 10, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-3	Schraubendreher-Einsatz, s: 3, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-4	Schraubendreher-Einsatz, s: 4, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-5	Schraubendreher-Einsatz, s: 5, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-6	Schraubendreher-Einsatz, s: 6, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-7	Schraubendreher-Einsatz, s: 7, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-8	Schraubendreher-Einsatz, s: 8, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
8801-9	Schraubendreher-Einsatz, s: 9, Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Innen-Sechskant
Technische Daten	
HAZET-No.	8801/8H
EAN-Code	4000896039463

Länge	240 mm
Antrieb	Innen-Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)