

Rundsteckverbinder M12 mit HARAX®-Schnellanschluss



HARAX® M12-L


3-polig mit
voreilendem
Kontakt



3-polig



4-polig



Rundsteck-
verbinder

Bezeichnung	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
	Stift	Buchse		
HARAX® M12-L, ungeschirmt				
3-polig, A-Kodierung, mit voreilendem Kontakt (Belegung 3, 4, 5)	21 03 212 1400			
3-polig, A-Kodierung (Belegung 1, 3, 4)	21 03 212 1306			
4-polig, A-Kodierung (Belegung 1, 2, 3, 4)	21 03 212 1305			
4-polig, A-Kodierung, bis 2,6 mm Aderdurchmesser (Belegung 1, 2, 3, 4)	21 03 212 1407			
0,34 - 0,75 mm ² AWG 22 - 18				
3-polig, A-Kodierung (Belegung 3, 4, 5)		21 03 212 2400		
3-polig, A-Kodierung (Belegung 1, 3, 4)		21 03 212 2306		
4-polig, A-Kodierung (Belegung 1, 2, 3, 4)		21 03 212 2305		
4-polig, A-Kodierung, bis 2,6 mm Aderdurchmesser (Belegung 1, 2, 3, 4)		21 03 212 2407		
0,34 - 0,75 mm ² AWG 22 - 18				
HARAX® M12-L, ungeschirmt				
5-polig, A-Kodierung	21 03 272 1505	21 03 272 2505		
0,34 - 0,5 mm ² AWG 22 - 20				
Kabeldurchmesser: 6 - 8 mm				
HARAX® M12-XL, ungeschirmt				
5-polig, A-Kodierung	21 03 216 1505	21 03 216 2505		
0,5 - 1 mm ² AWG 20 - 18				
Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,2 mm				