

DIGITUS HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker

AK-330118-100-S
EAN 4016032336617



HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A, m/ amp. St/St, 10.0m, Ultra HD 24p, CE, gold, sw

UHD-taugliches HDMI™ Kabel mit Signalverstärker und Ethernet-Unterstützung (HEC)

- Unterstützt HDMI 1.4 Features
- Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Mit Ethernet-Kanal (HEC)
- Unterstützt 1080p 3D HFR
- Unterstützt Deep Color 30Bit
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt Multi Stream Audio/Video
- Unterstützt 32-Kanal Audio
- Unterstützt Blu-Ray und HD-DVD Audio/Video

- Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
- Unterstützt DVI Version 1.0
- Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 80% RH
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: HDMI Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Länge: 10 m
- Adern Material: CU

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
| Karton-VPE | 15 | 10,30 | 51,00 | 34,00 | 21,00 | 36.414,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,69 | 6,00 | 14,00 | 14,00 | 1.176,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,69 | 6,00 | 14,00 | 14,00 | 1.176,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,68 | 6,00 | 14,00 | 14,00 | 1.176,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

