

DIGITUS HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker

AK-330118-150-S
EAN 4016032336624



HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A, m/ amp. St/St, 15.0m, Ultra HD 24p, CE, gold, sw

Dieses aktive HDMI™ Kabel eignet sich ideal, um Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Mit dem integrierten Signalverstärker gewährleistet es verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/30Hz. Der ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HEC, CEC sowie Full HD 3D HFR, Deep Color und Multistream-Support. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt.

UHD-taugliches HDMI™ Kabel mit Signalverstärker und Ethernet-Unterstützung (HEC)

- Unterstützt HDMI 1.4 Features
- Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Mit Ethernet-Kanal (HEC)
- Unterstützt 1080p 3D HFR
- Unterstützt Deep Color 30Bit

- Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt Multi Stream Audio/Video
- Unterstützt 32-Kanal Audio
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt Blu-Ray und HD-DVD Audio/Video
- Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
- Unterstützt DVI Version 1.0
- Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 80% RH
- AWG: 24
- Kontaktfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: HDMI Kabel
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Länge: 15 m
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	11	10,60	21,00	32,00	50,00	33.600,00
Innen-VPE	1	0,96	5,00	18,00	18,00	1.620,00
Einzel-VPE	1	0,96	5,00	18,00	18,00	1.620,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,96	5,00	18,00	18,00	1.620,00

Weitere Anwendungsbilder:

