

DIGITUS HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker

AK-330118-300-S
EAN 4016032336648



HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A, m/ amp. St/St, 30.0m, Ultra HD 4K 24p, CE, gold, sw

UHD-taugliches HDMI™ Kabel mit Signalverstärker und Ethernet-Unterstützung (HEC)

- Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Unterstützt HDMI 1.4 Features
- Unterstützte Videoformate: 1080p @24 Hz, 1080p @30 or 60@Hz; 3D
- Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Mit Ethernet-Kanal (HEC)
- Unterstützt 1080p 3D HFR
- Unterstützt Deep Color 30Bit
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- Unterstützt Consumer Eletronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
- Unterstützt Multi Stream Audio/Video
- Unterstützt 32-Kanal Audio
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)

- Unterstützt Blu-Ray und HD-DVD Audio/Video
- Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
- Unterstützt DVI Version 1.0
- Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 80% RH
- AWG: 26
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: HDMI Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Länge: 30 m
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	4	9,70	21,00	22,00	43,00	19.866,00
Innen-VPE	1	2,43	9,00	20,00	20,00	3.600,00
Einzel-VPE	1	2,43	9,00	20,00	20,00	3.600,00
Netto einzeln ohne VP	1	2,42	9,00	20,00	20,00	3.600,00

Weitere Anwendungsbilder:

