Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Stichsäge

PRO GST 12V-70



Kompakte Stichsäge in Stabform im 12-Volt-Segment

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	12,0 V
Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schnitttiefe in Alu	3 mm

Bestellnummer 0 601 5A1 001

Technische Daten

Technische Daten

Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schnitttiefe in Alu	3 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	225 x 335 x 105 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min-1
Hubhöhe	18 mm
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Akkuspannung	12,0 V
Neigungswinkel	0 – 45 °

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah	4,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Sägen von Metallblech

Schwingungsemissionswert ah	4,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Stabform, Kompaktheit und Leichtbauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten
- Griff der Stichsäge extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt
- Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/