

EINSTELLBARES KABELBINDER-SPANN-UND -SCHNEIDWERKZEUG IN PISTOLENFORM, LÄNGE 175 MM

Artikelnummer: 101930

Einstellbares Kabelbinder-Spann-und-Schneidwerkzeug, in Pistolenform für Kabelbinder, mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 mm, Spannkraft einstellbar bis max. 12 kg und mit automatischem Schneidwerkzeug. Gewicht 303 g

Länge (mm) 170 mm
Breite (mm) 125 mm
Höhe (mm) 25 mm
Gewicht (kg) 0,238 kg



Merkmal	Wert
Werkstoff des Kabelbinders	Kunststoff
Kabelbinderbreite	22 mm - 48 mm
Anzugsspannung	einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs	Metall
Eigenschaft	automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert	Nein

GTIN: 4021103019306

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de