

**PRESSZANGE FÜR ADERENDHÜLSE, WM-PRESSUNG, 10 - 50 MM<sup>2</sup>/ 2 X 4 BIS 2 X 16 MM<sup>2</sup>**

**Artikelnummer: 104200**

Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen, WM-Pressung;  
10-50 mm<sup>2</sup>/2x4 bis 2x16 mm<sup>2</sup>

Länge (mm)      390 mm  
Breite (mm)      140 mm  
Höhe (mm)       50 mm  
Gewicht (kg)     0,5 kg



| Merkmal                                            | Wert                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pressform                                          | Trapezpressung                          |
| Querschnitt                                        | 10 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| Geeignet für                                       | Aderendhülsen                           |
| Länge                                              | 390 mm                                  |
| Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) | Ja                                      |
| Ausführung/Betätigung                              | mechanisch                              |
| Einsätze auswechselbar                             | Nein                                    |
| Mit automatischem Rücklauf                         | Nein                                    |

GTIN: 4021103042007

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de