

PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ FÜR ADERENDHÜLSEN NACH DIN: 25 -50 MM²

Artikelnummer: 106142

Presszange komplett mit Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 25 und 50 mm² optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228, Länge 230 mm. Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die 17 verschiedenen Profile eignen sich für nahezu alle Verpressungen von Kabelverbindern.



Länge (mm)	290 mm
Breite (mm)	120 mm
Höhe (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,525 kg

Merkmal	Wert
Pressform	Trapezpressung
Querschnitt	25 mm ² - 50 mm ²
Geeignet für	verschiedene Anwendungen
Länge	226 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Ja
Ausführung/Betätigung	mechanisch
Einsätze auswechselbar	Nein
Mit automatischem Rücklauf	Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	1

GTIN: 4021103061428

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de