

Produktdatenblatt

446 100 0

Nietkopfsetzersatz

5-teilig



- Geeignet für Nieten nach DIN 660
- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Goldfarbig tauchlackiert
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- Alle Werkzeuge sind GS-geprüft
- Nietkopfsetzersatz 5-teilig im Kunststoffhalter bestehend aus: Niet Ø 2 mm/3 mm/4 mm/5 mm/6 mm

Allgemein

Artikelnummer	446 100 0
EAN	4049002015618
Gewicht	579 g
Verpackungsmaße	165 x 80 x 36 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ADR722008
proficl@ss 7.0	AAB909c002

Bestückung

446 002 0	1x Nietkopfsetzer, Länge 100 mm, 10 mm
446 003 0	1x Nietkopfsetzer, Länge 100 mm, 10 mm
446 004 0	1x Nietkopfsetzer, Länge 100 mm, 12 mm
446 005 0	1x Nietkopfsetzer, Länge 110 mm, 14 mm
446 006 0	1x Nietkopfsetzer, Länge 110 mm, 16 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.