

Fettkartusche-400 g
Mehrzweckfett-NLGI 2



Artikel-Nr.: 12 511
EAN: 4103810125065
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Fettkartusche: DIN 1284
Mehrzweckfett: DIN 51 502: K2K-30
NLGI-Klasse: 2
Temperaturbereich (°C): von -30 bis +120, für dauergeschmierte Lager von -30 bis +80
Tropfpunkt (°C): >190
Durchmesser (mm): 52
Länge (mm): 240
Verpackung: Kartusche, mit EAN-Code
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 0,444

Spezifikation

- Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hoher Belastung, wasserbeständig, säurefrei

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 285 x 250 x 230
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 9,2
Verpackungseinheit: 20,0