



Werkstattöler-200 ml-PE
weiß-DWMP-Spritzrohr-135 mm

Artikel-Nr.: 04 902
EAN: 4103810049026
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt Behälter (ml): 200
Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe Behälter: weiß, transparent
Werkstoff Pumpwerk: Messing + Zink
Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
Länge Spritzrohr (mm): 135
Werkstoff Spritzrohr: Aluminium
Höhe (mm): 270
Grundfläche LxB (mm): 120 x 60
Gewicht (kg): 0,26

Spezifikation

- Spritzrohr, Alu, gebogen (01 068)
- Doppelt wirkende Messingpumpe (DWMP)
- Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Schlagfest und robust
- Ergonomische Bauform
- Hohe Oberflächenqualität

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 335 x 230 x 120
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,71
Verpackungseinheit: 6,0