



Werkstattöler-300 ml-PE
weiß-DWMP-Spritzrohr-165 mm

Artikel-Nr.: 04 903
EAN: 4103810049033
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt Behälter (ml): 300
Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe Behälter: weiß, transparent
Werkstoff Pumpwerk: Messing + Zink
Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
Länge Spritzrohr (mm): 165
Werkstoff Spritzrohr: Aluminium
Höhe (mm): 320
Grundfläche LxB (mm): 85 x 70
Gewicht (kg): 0,28

Spezifikation

- Spritzrohr, Alu, gebogen (00 220)
- Doppelt wirkende Messingpumpe (DWMP)
- Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Schlagfest und robust
- Ergonomische Bauform
- Hohe Oberflächenqualität

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 335 x 230 x 120
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,9
Verpackungseinheit: 6,0