



Katalysator-Trichter

PE-FLA-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb

Artikel-Nr.: 02 674
EAN: 4103810026744
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt (l): 1,2
 Werkstoff Trichter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
 Werkstoff Auslauf: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
 Farbe: orange
 Durchmesser Trichterauslauf a (mm): 45
 Durchmesser Auslauf, zweistufig, a (mm): 13 oder 19
 Länge Flexauslauf (mm): 330
 Höhe (mm): 440
 Grundfläche LxB (mm): 220 x 160
 Gewicht (kg): 0,14

Spezifikation

- Mit zweistufigem Flexauslauf, abtrennbar
- Hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz
- Mit sicherem Handgriff
- Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Passend für Treibstofföffnungen bei PKWs mit Katalysator und anderen Einfüllöffnungen mit geringem Durchmesser

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 460 x 305 x 280
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,21
 Verpackungseinheit: 6,0