

Cimco Kabelringabspuler 14 2740

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1737008
EAN	4021103427408
Hersteller	Cimco
Hersteller-ArtNr	142740
Hersteller-Typ	14 2740
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kabelringabroller

Technische Informationen

Max. Kabelring-Innendurchmes	110...110mm
Max. Kabelring-Außendurchmes	300...300mm
Tragkraft	70kg

Cimco Kabelringabspuler 14 2740 Max.

Kabelring-Innendurchmesser 110 ...

110mm, Max.

Kabelring-Außendurchmesser 300 ...

300mm, Tragkraft 70kg, Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, für horizontales und vertikales Auf- und Abspulen von Kabelringen, mit rutschfesten Gummifüßen, Tragegriff und Schnellwickel-Handkurbel.
Maße (H x B x L): 570 x 460 x 400 mm



Originalbild Hersteller. Präsentiert von elektrottools.de