

Einhand-Systempresszange

Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierte Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt und sind für die Presszangen PROFI-CRIMP (Bestellnr. 10 6112) und SUPER-LIGHT (Bestellnr. 10 6150) geeignet. Die 15 verschiedenen Profile eignen sich für nahezu alle Verpressungen von Kabelverbindern.

mit Ovalpressung

Zangenkörper PROFI-CRIMP	1	10 6112
--------------------------	---	---------

Pressprofileinsätze für:

isolierte Kabelschuhe nach DIN: 0,5 bis 1 (rot), 1,5 bis 2,5 (blau), 4 bis 6 mm² (gelb), AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20, mit Ovalpressung

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6144
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Ovalpressung		1 Paar	10 2004
--	--	--------	---------

Pressprofileinsätze lose, Standardpressung		1 Paar	10 2008
--	--	--------	---------

nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN: 1,5 bis 10 mm², AWG: 8 bis 20

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6134
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Dornpressung		1 Paar	10 2003
--	--	--------	---------

nicht isolierte Steckverbinder mit offenen Crimpkrallen nach DIN: 0,5 bis 1, 1,5 bis 2,5, 4 bis 6 mm², AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6136
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Rollpressung		1 Paar	10 2002
--	--	--------	---------

isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm², AWG: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6120
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung		1 Paar	10 2001
--	--	--------	---------

isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 16 - 25 - 35 mm²

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6140
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung		1 Paar	10 2006
--	--	--------	---------

isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 25 und 50 mm²

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6142
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung		1 Paar	10 2007
--	--	--------	---------

geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart CIMCO

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6201
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose		1 Paar	10 6217
--------------------------	--	--------	---------

geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5 (8P8C), Bauart HIROSE

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6202
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose		1 Paar	10 6215
--------------------------	--	--------	---------

geschirmte Modularstecker, 8-polig, RJ 45 CAT.5/6 (8P8C), Bauart Stewart Stamping

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6203
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose		1 Paar	10 6216
--------------------------	--	--------	---------

BNC-/TNC-Koaxialstecker RG 55, RG 58, RG 59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6138
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung		1 Paar	10 6218
---	--	--------	---------

LWL-Stecker mit Rundcrimpung, z. B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6156
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Rundpressung		1 Paar	10 6213
--	--	--------	---------

LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, z. B. für 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA-Stecker

Presszange komplett mit Einsatz	220	1	10 6158
---------------------------------	-----	---	---------

Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung		1 Paar	10 6214
---	--	--------	---------

lose Pressprofileinsätze für ungeschirmte Modularstecker (Westernstecker)

6-polig, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)		1 Paar	10 6211
-------------------------------------	--	--------	---------

8-polig, RJ 45 (8P8C)		1 Paar	10 6212
-----------------------	--	--------	---------

Beachten Sie bitte unsere Presszangen-Sortimente auf den Seiten 173 und 175.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26