

Einzieh-Spiralen EFLEX

Best.-Nr.

812202	5 m
812214	10 m
812227	15 m
812240	20 m
812254	25 m
812266	30 m

Extrem verdrehungssteif, kein Dehnen und Knicken,
hervorragend geeignet für Druck- und Zugbelastung, aus 4-lagig
gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken,
Wellen- \varnothing 4 mm

Weitere technische Daten/Unterlagen sind leider nicht verfügbar
bzw. beschaffbar!