

EINZIEH-SPIRALE EFLEX 10 M

Artikelnummer: 140042

Einzieh-Spiralen Eflex aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, Wellen mit einem Ø von 4 mm, Zugfestigkeit 500 N, Größe: 10 m.

Länge (mm)	270 mm
Breite (mm)	270 mm
Höhe (mm)	14 mm
Gewicht (kg)	0,67 kg



Merkmal	Wert
Länge	10 m
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Stahl
Farbe	schwarz
Form	rund
Gewindeanschluss	Nein
Kopfform	Ring
Verdrillt	Ja
Durchmesser Kabelführungskopf	6 mm
Einsatzbereich	Installationsrohr
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts	4 mm
Trageart	ohne
Durchmesser Trommel/Ring	- mm
Bruchlast	- kg

GTIN: 4021103400425

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de