

Produktinformation

97 51 12

Crimpzange für Westernstecker



- Für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken
- Für Westernstecker Typ RJ 10, RJ 11/12 und RJ 45
- Lange Bauform mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für flache, nicht abgeschirmte Telefonkabel
- Schnelles Ablängen und Abmanteln von CAT-Kabeln durch hochwertige Messer
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 51 12
EAN	4003773043188
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	475 g
Abmessungen	200 x 71 x 22 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
	
Kapazität	RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	3
Anwendungsbereich	Westernstecker

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten