

Produktdatenblatt

503 618 3

Ausklinkzange für Verdrahtungskanäle

Schnitttiefe variabel bis max. 80#mm

- Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen
- Schnittlänge mit einem Schnitt bis 80 mm
- Schnittbreite 24 mm
- Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden
- Matrice mit integriertem Auswerfer der Abschnitte



Allgemein

Artikelnummer	503 618 3
EAN	4049002026188
Gewicht	700 g
Abmessung	260 mm
Verpackungsmaße	100 x 28 x 260 mm

Technische Daten

Schnittform	R6
Schnittbreite	24 mm
Schnitttiefe	80 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD181012
ETIM 7.0	EC000148
proficl@ss 7.0	AAC428c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.