

## B-ALTH 125K

**Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Lauffelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper**

EAN 4047526321543

ID 321547

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie ALTH

- Lauffelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



**Technische Daten:**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Rad-Ø (D)                    | ∅ 125 mm     |
| Radbreite                    | 40 mm        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | 250 kg       |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 625 kg       |
| Lagerart                     | ∅ Kugellager |
| Gesamthöhe (H)               | 150 mm       |
| Plattengröße                 | 100 x 85 mm  |
| Schraublochentfernung        | 80 x 60 mm   |
| Schraubloch-Ø                | 9 mm         |
| Temperaturbeständigkeit min  | -20 °C       |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C        |
| Belagshärte                  | 92 Shore A   |
| Stückgewicht                 | 1 kg         |
| Spurlos                      | ✓            |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓            |
| Antistatisch                 | ✗            |
| Elektrisch ableitend         | ✗            |
| Korrosionsbeständig          | ✗            |
| Hitzebeständig               | ✗            |
| Lauffelag hydrolysebeständig | ✗            |
| Autoklaventauglich           | ✗            |
| Waschmaschinentauglich       | ✗            |

**Belagshärte**



**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

