

812777 TISCHBOHRMASCHINE PBD 40

Technische Daten

Hersteller Bosch

Modell PBD 40

Geräteart Tischbohrmaschine

Leistungsaufnahme 710 Watt

Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang) 200 bis 850/600 bis 2.500 1/min

max. Bohr-Durchmesser

in Stahl 13 mm

in Holz 40 mm

max. Bohrhub 100 mm

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 350 x 650 x 330 mm

Gewicht 20 kg