

metabo®

www.metabo.com

D

ENG

F

NL

SV

IT

ES

PT

PL

- Mit Schnellkupplung und Strecktülle
- Farbe: blau

- With rapid action coupling and plug-in spout
- Colour: blue

- Avec raccord rapide et douille enfichable
- Coloris : bleu

- Met snelkoppeling en opsteekhuif
- Kleur: blauw

- Med snabbkoppling och insticksbussning
- Färg: blå

- Con attacco rapido e manicotto d'innesto
- Colore: blu

- Con acoplamiento rápido y boquilla de paso
- Color: azul

- Com engate rápido e bucha de encaixe
- Cor: azul

- Szybkołączka i tuleja zaciskowa
- Kolor: niebieski

Abmessungen
8 x 1 mm

Dimensions
8 x 1 mm

Dimensions
8 x 1 mm

Afmetingen
8 x 1 mm

Mått
8 x 1 mm

Dimensioni
8 x 1 mm

Dimensiones
8 x 1 mm

Dimensões
8 x 1 mm

Wymiary
8 x 1 mm

Druck max.
8 bar

Maximum pressure
8 bar

Pression max.
8 bars

Druck max.
8 bar

Max. tryck
8 bar

Pressione max.
8 bar

Presión máx.
8 bares

Pressão máx.
8 bar

Maks. ciśnienie.
8 bar

Ø Außen/Innen
8/6 mm

Outside/inside
Ø 8/6 mm

Ø extérieur/
intérieur
8/6 mm

Buiten-Ø/
binnen-Ø
8/6 mm

Ytter-/inner-
Ø
8/6 mm

Ø esterno/
Ø interno
8/6 mm

Ø exterior/
Ø interior
8/6 mm

Ø exterior /
Ø interior
8/6 mm

Ø zewnętrzne/
Ø wewnętrzne
8/6 mm

Arbeitslänge
2,5 m

Working length
2.5 m

Longueur de
travail
2,5 m

Werklengte
2,5 m

Arbetslängd
2,5 m

Lunghezza utile
2,5 m

Longitud de
trabajo
2,5 m

Comprimento
de trabalho
2,5 m

Długość
robocza
2,5 mm

Gestreckte
Länge
5 m

Extended
length
5 m

Longueur étiré
5 m

Gestreckte
lengte
5 m

Längd, sträckt
5 m

Lunghezza
estesa
5 m

Longitud
estirada
5 m

Comprimento
esticado 5 m

Długość
całkowita
5 m

Art.-Nr.
090 105 4940

Art. No.
090 105 4940

N° d'article
090 105 4940

Art.-nr.
090 105 4940

Best.-nr
090 105 4940

N. ordine
090 105 4940

Longitud
estirada
5 m

N° de pedido
090 105 4940

N.º de
encomenda
090 105 4940

Nº de pedido
090 105 4940

Nr kat.
090 105 4940

090 105 4940