



Bewährter Klassiker – noch besser. Alligator® mit 30 % mehr Greifkapazität.

Alligator®



- ▶ optimierter Verstellmechanismus mit jetzt 9 Einstellpositionen
- ▶ verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopfform
- ▶ Kapazität jetzt: bis 46 mm Schlüsselweite, Rohre bis 2" Durchmesser

NEU

KNIPEX Quality – Made in Germany

Alligator® dreifach optimiert.



88 01 250

Bewährtes noch besser!

KNIPEX hat die Greifkapazität der Alligator® um 30 % erweitert, einstellbar sind jetzt 9 statt bisher 7 Positionen. Die Wasserpumpenzange liegt noch besser in der Hand und kommt leichter an schwer zugängliche Werkstücke heran, weil die Kopfform schlanker geworden ist.



Sechskantschrauben greift die Alligator® bis zu einer Schlüsselweite von 46 mm, die Kapazität bei Rohren bietet sogar eine Reserve bis zu 2" – beachtliche Werte für ein 250er-Werkzeug!



Bewährte Alligator® mit neuen Vorteilen:

- verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopfform
- ergonomisch optimierte Griffe für verbesserte Handhabung
- durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern, deshalb kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- günstige Hebelwirkung, dadurch optimale Kraftübertragung
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (ca. 61 HRC)
- dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



| Artikel-Nr. | EAN 4003773- | Ausführung | ⊘ | ⊞ mm | Einstell- positionen | ↔ mm | ⚖ g | |
|-------------|-----------------|--|----|---------|-------------------------|---------|--------|--|
| 88 01 250 | 022992 | Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | 2" | 46 | 9 | 250 | 320 | |
| 88 02 250 | 019282 | Kopf poliert, mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen | 2" | 46 | 9 | 250 | 355 | |
| 88 03 250 | 005742 | Kopf verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | 2" | 46 | 9 | 250 | 315 | |
| 88 05 250 | 035497 | Kopf verchromt, mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen | 2" | 46 | 9 | 250 | 355 | |
| 88 06 250 | 039303 | Kopf verchromt, isoliert mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE-geprüft | 2" | 46 | 9 | 250 | 375 |  ⚡ 1000V |
| 88 07 250 | 019343 | Kopf verchromt, Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft | 2" | 46 | 9 | 250 | 420 |  ⚡ 1000V |

Ihr Vertriebspartner



KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0

Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58

info@knipex.de

www.knipex.de