

UMAREX GmbH & Co. KG Postfach 2720 · 59717 Arnsberg · Germany

## Sales / Marketing

Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg · Germany

Tel. +49 2932 638-300  
Fax +49 2932 638-333  
laserliner@umarex.de  
www.laserliner.com

## Service / Retour

Möhnestraße 149  
59755 Arnsberg · Germany

## EG Herstellererklärung zur CE-Konformität:

EC Declaration of CE-conformity:  
Déclaration de l'Union Européenne:

**Erzeugnis(se):** Nivellierlaser

**Product(s):**

**Produit(s):**

**Type(n):** HandyLaser Compact

**Model(s):** 025.03.00A

**Modèle(s):**

**Betriebsdaten:**

**Operational data:**

**Données techniques:**

Nennspannung: 3.0 V DC

Operational voltage: 2 x Type AA, Alkaline

Voltage opérationnel:

Opt. Ausgangsleistung: < 1 mW (Laserklasse 2)

Opt. Output power:

Puissance optique:

Opt. Wellenlänge: 630 nm ... 680nm

Opt. wavelength:

Longueur d'onde optique:

**Angew. Normen:**

**Applied standards:**

**Normes utilisées:**

Direktive 2004/108/EG EMV: EN 61000-6-3:2007-09 Störaussendung

bis 29.12.09 Direktive 89/336/EWG (EMC): EN 61000-6-1:2007-10 Störfestigkeit

Lasersafety: EN 60825-1:2007-10 Sicherheit v. Lasereinr.

Verordnung EG 1907/2006: Einhaltung aller geforderten Stoffverbote.

(Regulation REACH): (observance of all required substance restrictions)

Direktive 2006/66/EG: Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen.

(Regulation BattG): Registrierungsnummer. Umweltbundesamt: 21002102

(Registered according to German battery regulations)

Direktive 2002/95/EG: Einhaltung aller geforderten Stoffverbote.

(Regulation RoHS): (observance of all required substance restrictions)

Direktive 2002/96/EG: Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen.

(Regulation WEEE): Registrierungsnummer. EAR Deutschland: DE 10437360

(Registered according to German disposal registration system EAR)

**Datum:**

15.12.2009

**Date:**

**Unterschrift:**

R. Wadewitz

**Signature:**

