

LOCTITE®



LOCTITE 55 Gewindedichtfaden im neuen Look bietet viele Vorteile:

- Optimierte Dosenform verbessert die ergonomische Handhabung
- Die spitz zulaufende Fadenausgabe erleichtert die Anwendung
- Die Cutterposition ermöglicht ein einfaches Abschneiden des Fadens
- 10 Meter mehr Inhalt (jetzt 160 Meter)



Unser Bestes im neuen Look

LOCTITE 55 Gewindedichtfaden

**10 Meter
mehr Inhalt**



1804808908

Henkel AG & Co. KGaA
Gütenbergstraße 3
85748 Garching
Tel: +49 89 9268 0
Fax: +49 89 910 1978
www.loctite.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln
Tel: +41 61/825 7000
Fax: +41 61/825 7303
www.loctite.ch

Die hierin erscheinenden Angaben dienen nur zur Information. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel Ansprechpartner. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel/or its affiliates in the US, Germany and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2017

LOCTITE 55 Gewindedichtfaden

Vorteile von LOCTITE 55

Verarbeitung von LOCTITE 55



IDH-Nr. 2056936



BAM:
Prüfbericht zur
Verwendung mit gas-
förmigem Sauerstoff

Max. Temp.: bis 60 °C
Max. Sauerstoffdruck:
bis 20 bar



DVGW:
DVGW-Freigabe für
Gas- und Wasser
(EN 751-2; Klasse
ARp)

KTW:
Freigabe für
Trinkwasser



WRG:
Freigabe für
Trinkwasser bis
85 °C (BS 6920)



NSF:
Zertifiziert nach
ANSI/NSF,
Standard 61

Die beste und fortschrittlichste Technologie zum Dichten von Rohrgewindeverbindungen.

- Schnelle und einfache Anwendung spart 50% Zeit gegenüber Hanf und Paste
- Anschlüsse können bis zu 45° zurückgedreht werden, ohne dass Leckagen befürchtet werden müssen
- Freigaben für Gas, Wasser, Trinkwasser und Flüssiggas im gasförmigen Zustand
- Zur Anwendung an Metall- & Kunststoffgewinden
- Saubere Anwendung, einfache Handhabung



Gewinde mit einem Sägeblatt oder einer Feile anrauen.



Dichtfaden in Gewinderichtung aufwickeln. Für eine optimale Funktion sollte der Gewindedichtfaden kreuz und quer über die Gewindegänge gelegt werden. Achten Sie darauf, dass Sie den Faden mit Spannung aufwickeln. Schneiden Sie den Gewindedichtfaden LOCTITE 55 mit Hilfe der Schneidvorrichtung ab und drücken Sie das freie Ende in das Gewinde.



Teile verschrauben und die Verbindung mittels einer Rohrzanze festziehen. Gegebenenfalls nachjustieren.