

Produktinformation

97 52 37

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 37
EAN	4003773063193
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	478 g
Abmessungen	220 x 70 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	Isolierte Kabelverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 – 6,0 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 – 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

