



MetalliScanner® m40

MetalliScanner® m40 findet einfach und schnell Metall durch Beton und die meisten nicht metallischen Materialien.

Der MetalliScanner® m40 findet Abwasserrohre, Wasserrohre, Betonverstärkungen, Nägel, Schrauben in Wänden, Fußböden und Decken und eignet sich auch für die Überprüfung von Recycling Holz auf verstecktes Metall. Durch das einzigartige Design werden dem Anwender zwei verschiedene Scann-Positionen angeboten mit jeweils einer eigenen LED Anzeige. Die breite Scan-Position eignet sich hervorragend um Metall in Wänden oder Beton zu finden. Die Genauigkeits-Scan-Position kann kleine Metall-Teile wie Nägel lokalisieren. Wird Metall gefunden, zeigen die LED grün, das blaue Scanfeld leuchtet auf und ein akustischer Ton ist zu hören. Das Gerät kalibriert sich sofort nach dem Einschalten und muss nicht auf der Wand aufliegen, das hat den Vorteil, dass der m40 sich auch bei unwegsamen Messbedingungen flexibel einsetzen lässt.

Technische Daten:

Ortungstiefe: ferromagnetisches Metall (z.B. Stahlarmerungen): 10,2 cm,
nicht-ferromagnetisches Metall (z.B. Kupferrohre): 5,1 cm.

Erfordert eine 9-Volt Batterie, nicht im Lieferumfang enthalten.

- Einsatz auch bei unwegsamen Messbedingungen
- Hohe Präzision durch verschiedene Scan-Positionen
- Findet Ferro- und nicht-Ferromagnetisches Metall

