

PRESSZANGE FÜR ROHRKABELSCHUH UND VERBINDER, 6 - 50 MM², LÄNGE 390 MM**Artikelnummer: 101882**

Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder "Normalausführung", Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, Querschnitt 6-50 mm², Länge 390 mm

Länge (mm) 435 mm
Breite (mm) 151 mm
Höhe (mm) 53 mm
Gewicht (kg) 1,273 kg



Merkmal	Wert
Pressform	Sechskant (hexagonal)
Querschnitt	6 mm ² - 50 mm ²
Geeignet für	Kabelschuhe und Verbinder
Länge	390 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Nein
Ausführung/Betätigung	mechanisch
Einsätze auswechselbar	Nein
Mit automatischem Rücklauf	Nein

GTIN: 4021103018828

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de