

Elektrotacker

J-165

EAN 4009729 014547

NOVUS®



Funktionsbeschreibung

Universaltacker Der sehr rückschlagarme Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen. Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen., Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	233 x 56 x 205 mm
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Nagellänge	16 – 19 mm
Zolltarifnummer	84672985
Herkunftsland	DE
Herkunftsregion	03
VPE1 (ST), Inhalt	1

VPE1, Länge	6,2 cm
VPE1, Breite	34,3 cm
VPE1, Höhe	28,5 cm
VPE1, Bruttogewicht	2,218 kg
VPE1, Nettogewicht	1,707 kg
VPE3 (PAL), Inhalt	70