

# Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S)



Metallrohre



Furniertes Holz



Kupfer



Weichholz



Spanplatten



Aufspanndorn



Stahl-allgemein



Kunststoffe



Weichmetall



Hartholz



Faserplatte



1/min



Sandwichmaterial



Messing



Lamine



Sperrholz



Aufspanndorn

## Technische Daten

Schaftdurchmesser

3,2 mm

Arbeitsdurchmesser

25,0 mm

Material

Nylon mit Aluminiumoxidschleifmittel

Form

Polierer

Dornverwendung

Kompatibel sowohl mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ Speedclic als auch

Körnung

320

Breite

24,0 mm

Höchstzahl

20.000 1/min

Länge

24,0

Höhe

9,0