

UMAREX GmbH & Co. KG Postfach 2720 · 59717 Arnsberg · Germany

Sales / Marketing

Donnerfeld 2
59757 Arnsberg · Germany

Tel. +49 2932 638-300
Fax +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de
www.laserliner.com

Service / Retour

Möhnestraße 149
59755 Arnsberg · Germany

EG Herstellererklärung zur CE-Konformität:

EC Declaration of CE-conformity:
Déclaration de l'Union Européenne:

Erzeugnis(se): Elektronische Winkelmesser
Product(s):
Produit(s):

Type(n): ArcoMaster 40, ArcoMaster 60
Model(s): 075.130A, 075.131A
Modèle(s):

Betriebsdaten: Nennspannung: 3.0 V DC
Operational data: Operational voltage: 2 x Type AA, Alkali
Données techniques: Voltage opérationnel:

Angew. Normen: Direktive 2004/108/EG EMV: EN 61000-6-3:2007-09 Störaussendung
Applied standards: bis 29.12.09 Direktive 89/336/EWG: (EMC): EN 61000-6-1:2007-10 Störfestigkeit
Normes utilisées:

Verordnung EG 1907/2006: Einhaltung aller geforderten Stoffverbote.
(Regulation REACH): (observance of all required substance restrictions)

Direktive 2006/66/EG: Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen.
(Regulation BattG): Registrierungsnummer Umweltbundesamt: 21002102
(Registered according to German battery regulations)

Direktive 2002/95/EG: Einhaltung aller geforderten Stoffverbote.
(Regulation RoHS): (observance of all required substance restrictions)

Direktive 2002/96/EG: Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen.
(Regulation WEEE): Registrierungsnummer EAR Deutschland: DE 10437360
(Registered according to German disposal registration system E)

Datum: 31.03.2010
Date:

Unterschrift: R. Wädewitz
Signature: 