

Produktinformation

92 69 84

Kunststoffpinzette



- Kunststoff-Einwegpinzetten für den chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich, die Lebensmittelindustrie und die Wissenschaft; ideal für das Greifen, Halten und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben
- Aus 30 % glasfaserverstärktem Kunststoff für hohe Festigkeit und Flexibilität
- Kunststoff-Einwegpinzetten zeichnen sich durch hohe Temperaturbelastbarkeit und eine hervorragende chemische Beständigkeit aus
- Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten; mit innenverzahnten Spitzen und besonders breitem Klemmbereich

Allgemein

Artikel-Nr.	92 69 84
EAN	4003773054948
Material	glasfaserverstärkter Kunststoff
Greifflächen	gezahnte Greifflächen
Griffe	Geriffelt
Gewicht	5 g
Abmessungen	129 x 13 x 33 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	2 mm
Spitzenbreite (B)	3 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Stumpf
Korrosionsbeständig	ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	nein
VDE-geprüft	nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (100%)
Verhalten	isoliert

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten