

DAS ORIGINAL

MADE IN GERMANY

»JOKARI®«

CAT/Twisted-Pair ø 4,5 - 10mm



www.JOKARI.de



PC-CAT · No. 30161

DAS ORIGINAL

MADE IN GERMANY

»JOKARI®«

### ■ PC-CAT Abisolierer

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. CAT 5, CAT 6 oder CAT 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel)

Entmanteln von Kabeln 4,5 bis 10 mm Ø und 0,2 bis 4mm<sup>2</sup>

- **Abmanteln** Kabel einlegen, Entmanteler schließen je 1/4 Umdrehung nach links und nach rechts, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen
- **Abisolieren** Leiter (0,2-4mm<sup>2</sup>) schräg einlegen und nach Hinten gerade abziehen.

**Warnhinweis:** Nicht für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen!

### ■ PC-CAT cable stripper

Special sheathing and insulation stripping tool for PVC-insulated data communications and control cables (e.g. CAT 5, CAT 6 or CAT 7 cable, Twisted-Pair-Cable) Cable stripping 4,5 – 10 mm Ø and 0,2 – 4mm<sup>2</sup>

- **Stripping cable sheathing** Insert cable, close half-shells, Rotate tool 1/4 turn to the right and 1/4 turn to the left. Bend cable slightly and pull off sheathing.
- **Stripping cable insulation** Insert conductor (0,2-4mm<sup>2</sup>) at a slight angle and strip insulation by pulling back in a straight line.

**Attention:** Working with this tool is only permitted on potential-free cables and conductors.

### ■ Dégaine-câbles PC-CAT

Outil à dégainer et dénuder spécial informatique pour réseau de transmission des données et connexions en PVC p.ex. : CAT 5, CAT 6 ou CAT 7 câble, Twisted-Pair-câble, Dégainage de câbles 4,5-10 mm Ø

- **Dégainage** Poser le câble, refermer la demi-coquille, Tourner l'outil d'1/4 de tour vers la gauche et la droite. Plier légèrement le câble, faire glisser la gaine.
- **Dégainage de l'isolation** Poser le câble (0,2-4mm<sup>2</sup>) légèrement incliné et tirer tout droit.

### ■ Pinza togliaguaina PC-CAT

per esempio il cavo PVC: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair, 4,5-10mm Ø, Per spelare tutti i tipi di conduttori da 0,2 a 4 mm<sup>2</sup>

- **Come togliere la guaina** Inserire il cavo, chiudere le 2 semicalotte, girare l'attrezzo rispettivamente per 1/4 di giro verso destra e poi verso sinistra. Sfilare il pezzo di guaina staccato, flettendo leggermente il cavo.
- **Spelatura** Inserire i conduttori (0,2-4mm<sup>2</sup>) leggermente piegati e sfilare via la guaina isolante.

### ■ Dispositivo desguarneedor PC-CAT

Para todos los cables PVC con un diámetro de cable de 4,5-10 mm, p. ej. cable CAT5, CAT6, CAT7, Twisted-Pair. Aislador todos los conductores de 0,2 - 4mm<sup>2</sup>

- **Revestimiento** Insertar los cables, cerrar las medias careosas, girar la herramienta cada 1/4 de giro a la derecha o a la izquierda. Torcer ligeramente el cable y eliminar el revestimiento.
- **Aislamiento** Insertar el conductor (0,2-4mm<sup>2</sup>) un poco inclinado y asentarlo recto.



4 011391 301610