

Spezifikationen:

Der Dremel 4000 ist das leistungsstärkste und vielfältigste Rotationswerkzeug.

- ▶ **Leistungsstark** - 175W Motor für verbesserte Leistung
- ▶ **Komfort** - Softgrip in allen Greifbereichen für eine bessere Handhabung
- ▶ **Komplette variable Geschwindigkeitskontrolle** – (5.000-35.000 U/min) für eine große Anzahl von Anwendungen
- ▶ **Konstantelektronik** – für eine verbesserte Leistung unter Last (konstanter Drehmoment)
- ▶ **Innovative EZ Twist Anschlusskappe** mit integriertem Spannzangenschlüssel - Zum Wechseln von Zubehör ist kein weiterer Schlüssel erforderlich

Lieferumfang:

Dremel 4000, biegsame Welle, 45 Zubehöre, Softbag

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl: 5.000-35.000 U/min

Leistung: 175 Watt

Spannbereich: 0,8-3,2 mm

Gewicht: 660 g

Verpackungsmaße:

280 x 280 x 110 mm



	Modell	Bestell-Nr.	EAN-Code		
D	4000-1/45	F0134000JA	8710364 048168		