

Produktinformation

00 21 20

Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro

20-teilig



- Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 21 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 24 Liter Fassungsvermögen
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 370 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 170 x 310 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 20
EAN	4003773052166
Gewicht	7.055 g
Abmessungen	180 x 180 x 370 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	480 mm
Abmessung Höhe außen (innen)	380 mm
Abmessung Tiefe außen (innen)	180 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

