

Produktinformation

00 21 30

Werkzeugkoffer "Focus" Elektro



Geräumig und variabel: der Elektro-Werkzeugkoffer mit großer Bodenwanne und Werkzeugsortiment

- Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- 90 mm tiefe Bodenwanne mit variablen Abtrennungen (z. B. für Mess- und Prüfgeräte)
- Max. Zuladung: 25 kg
- 35 Liter Fassungsvermögen
- Stabile ABS-Hartschalenkonstruktion mit Aluminiumrahmen und umlaufender Stoßleiste
- Dokumentenfächer und Stifthalteschlaufen
- Eine herausnehmbare Werkzeugtafel beidseitig mit elastischen Schlaufen
- Eine Abdecktafel mit elastischen Schlaufen und Werkzeugschutzklappen
- Stabile Metallschlösser und dreistelliges Zahlenschloss schützen den Kofferinhalt
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Zweiseitig angebrachte Standfüße
- Farbe: silber, Aluminiumoptik
- Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 420 x 210 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 360 x 200 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 30
EAN	4003773051084
Gewicht	9.445 g
Abmessungen	213 x 421 mm
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute




















Abmessung Breite außen (innen)	520 mm (480 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	420 mm (360 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	210 mm (200 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme (10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.)
03 06 180	1 x Kombizange (Für Flach- und Rundmaterial) 
12 40 200	1 x Selbststellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²) 
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm) 

Lieferumfang	
26 16 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche) 
26 26 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche) 
70 06 125	1 x Seitenschneider 
70 06 160	1 x Seitenschneider 
86 03 180	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
86 03 180	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
87 03 250	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
92 27 62	1 x Präzisions-Pinzette isoliert 
98 20 25	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm) 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm) 
98 20 40 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm) 
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm) 
98 20 65 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm) 
98 20 80	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (8,0 mm) 
98 24 00	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH0) 
98 24 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1) 
98 24 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2) 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1) 
98 25 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2) 
98 56	1 x Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten