



EAN: 4013288121103

Teilenr: 05003533001

Artikel-Nr: 8100 SA 2

Abmessung: 215x170x50 mm

Gewicht: 1512 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 42-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

42-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 1/4"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 13 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenke, 1 Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter, 22 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2

05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:

8000 A Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 4 x 23 mm



05003501001

1x 4 x 23 mm

05003502001

1x 4,5 x 23 mm

05003503001

1x 5 x 23 mm

05003504001

1x 5,5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003508001

1x 9 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

05003513001

1x 14 x 23 mm



8789 A Zyklus-Quergriff, 1/4", 1/4" x 110 mm



05003524001

1x 1/4" x 110 mm



8794 A Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001

1x 1/4" x 56 mm



8795 A Zyklus-Kardangeln, 1/4", 1/4" x 35,5 mm



05003528001

1x 1/4" x 35,5 mm



8784 A1 Zyklus-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001

1x 1/4" x 37 mm



8796 SA Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003530001

1x 1/4" x 75 mm



8796 LA Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003531001

1x 1/4" x 150 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2

05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x TX 8 x 25 mm
05066499001	1x TX 9 x 25 mm
05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm
05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

800/1 Z Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm



05072055001	1x 0,6 x 4,5 x 25 mm
05072059001	1x 1 x 5,5 x 25 mm
05072063001	1x 1,2 x 8 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de