

## SPA 1200 (601205000) Späneabsauganlage

Bestell-Nr. 601205000  
EAN 4007430210265



Abbildung stellvertretend

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L
- Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
- Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter

### Technische Werte

#### KENNWERTE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Abmessungen          | 830 x 450 x 1600 mm   |
| Max. Unterdruck      | 1600 Pa               |
| Max. Volumenstrom    | 900 m <sup>3</sup> /h |
| Filterfläche         | 1 m <sup>2</sup>      |
| Schlauchanschluss-Ø  | 100 mm                |
| Spänesackvolumen     | 65 l                  |
| Netzspannung         | 220 - 240 V           |
| Nennaufnahmeleistung | 0.55 kW               |

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 22 kg |
|---------|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Kabellänge | 3 m |
|------------|-----|

## GERÄUSCHEMISSION

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 85 dB(A) |
|------------------|----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
|----------------------------|----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

## Lieferumfang

- Saugschlauch 100 x 2500 mm
- Filtersack aus Nadelfilz
- Spänefangsack