

Produktinformation

95 61 150

Bowdenzugschneider

- Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch V2A) bis Ø 3,0 mm
- Leichter, sauberer Schnitt durch besondere Schneidenform
- Sichelförmige Schneiden umschließen das Schnittgut und verhindern Aufspießen des Drahtseiles
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke



///

Allgemein

Artikel-Nr.	95 61 150
EAN	4003773065197
Schere	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	205 g
Abmessungen	150 x 60 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser)	Ø 3 mm
Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser)	Ø 3 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

